


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9673.663**

**Plaques de montage partielles**

État: 28.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.663 - Plaques de montage partielles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.



## Caractéristiques

Référence	SV 9673.663
Modèle	Sans passage
Description produit	Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inclus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	300 mm
Dimensions	Largeur: 502 mm Hauteur: 293 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,657 kg
Poids brut	3,857 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Plaque de montage partielle