

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.828

Toit IP 2X avec ouies d'aération

État: 10.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.828 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires et baies VX, VX IT

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | SV 9681.828 |
| Description produit | Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard. |
| Matériau | Tôle d'acier de 1,5 mm |
| Finition | Laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Build-up height | 72 mm |
| Convient à | Largeur: = 1.200 mm Profondeur: = 800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 14,76 kg |
| Poids brut | 15,7 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Description produit | VX Toit, LP : 1200x800 mm, IP 2X, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération |

Approbation

Explications

Déclaration de conformité UK