Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SV 9681.886

Toit IP 2X avec ouïes d'aération

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

SV 9681.886 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires et baies VX, VX IT

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.



Caractéristiques

Référence	SV 9681.886
Description produit	Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Build-up height	72 mm
Convient à	Largeur: = 800 mm Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8,28 kg
Poids brut	8,62 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Caractéristiques

Description produit	VX Toit, LP : 800x600 mm, IP 2X, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération