


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.888

## Toit IP 2X avec ouies d'aération

État: 25.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.888 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires et baies VX, VX IT

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

## Caractéristiques

Référence	SV 9681.888
Description produit	Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Build-up height	72 mm
Convient à	Largeur: = 800 mm Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10,05 kg
Poids brut	11,04 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Description produit	VX Toit, LP : 800x800 mm, IP 2X, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération

## Approbation

Explications

Déclaration de conformité UK