


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.150 Porte partielle

État: 02.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.150 - Porte partielle pour armoires VX

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | SV 9682.150   |
| Description produit                               | Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A. |
| Matériau  | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm   |
| Finition  | Laque texturée  |
| Couleur   | RAL 7035  |
| Composition de la livraison                       | Porte partielle<br>Traverse de séparation<br>Charnières<br>Butées de porte<br>Matériel de fixation inclus   |
| Remarque  | Angle d'ouverture des portes partielles max. 130°   |
| Verrouillage                                      | Nombre de serrures: 4   |
| Dimensions  | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 2.000 mm  |
| Convient à  | Largeur: = 400 mm   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 15 kg   |
| Poids brut  | 16 kg   |

## Caractéristiques

---

|   |   |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 61 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910  |
| ETIM 9  | EC000747  |
| ECLASS 8.0  | 27182204  |
| Description produit                                   | VX Porte partielle, LH : 400x2000 mm  |

---

## Approbation

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Explications | Déclaration de conformité UK           |

---