



SV 9692.050 - Glissières VX ESS

Pour insérer des batteries rackables.

Caractéristiques

Référence	SV 9692.050
Matériau	Tôle d'acier, de 2 mm, zinguée
Composition de la livraison	Avec bande perforée Matériel de fixation inclus
Longueur	313,9 mm
Charge (statique) admissible	120 kg 1 200 N
Convient à	Type de coffret: VX CS Toptec Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	3,6 kg
Poids brut	3,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
Description produit	VX ESS Glissière L : 313,9 mm, pour armoire P : 600 mm