


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Lampe d'armoire, 48 V DC

État: 14.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9765.150 - Lampe d'armoire, 48 V DC avec câbles de raccordement

Lampe robuste, à fixer verticalement ou horizontalement sur le profilé d'ossature à l'aide de crampons de fixation ou à utiliser en tant que baladeuse lors des travaux de maintenance en la suspendant.

Caractéristiques

Référence	CS 9765.150
Description produit	Lampe robuste. A fixer verticalement ou horizontalement sur le profilé d'ossature à l'aide de crampons de fixation ou à utiliser en tant que baladeuse lors des travaux de maintenance en la suspendant par le crochet en matière plastique orientable. Boîtier résistant aux chocs en PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe de protection II.
Composition de la livraison	2 crampons de fixation Matériel de fixation
Puissance nominale	11 W
Diamètre	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Longueur	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Longueur du câble de raccordement	3 m
Possibilités de raccordement	Câble de raccordement intégré avec extrémité ouverte
Agent lumineux	Tube fluorescent TC-SEL, 4 broches
Flux lumineux	900 lm
Dimensions	Longueur: 450 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...40 °C

Caractéristiques

Tension nominale	48 V (DC)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 64
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.03
Poids brut	1.05
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241