Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9791.025 Coffrets muraux outdoor

État: 04.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



CS 9791.025 - Coffrets muraux outdoor

Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.







Caractéristiques

D.(f.)	00.0704.005
Référence	CS 9791.025
Description produit	Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.
Matériau	Coffret et plaque de montage : aluminium AIMg3
	Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
	Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité
	Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygrostat
	Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité
	3524 E
	2 rails profilés en C sur le panneau arrière

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 420 mm
	Hauteur: 560 mm
	Profondeur: 210 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 330 mm
	Hauteur utile: 420 mm
	Profondeur utile: 145 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	320 mm x 410 mm
Coffret intérieur	Largeur: 350 mm
	Hauteur: 440 mm
	Profondeur: 170 mm
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
	Nombre de serrures: 1
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Remarque	Délai de livraison sur demande
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	9.584
Poids brut	10.088
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177193703
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3