

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600 Wandkasten AE

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Functies

Bestelnr.	AE 1018.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm Hoogte: 1.000 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	939 mm x 955 mm
Aantal deuren	2
Aantal sluitingen	2
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Zinkspuitwerk, vernikkeld
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	65,4 kg
Brutogewicht	67 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met twee deuren, twee knevelsluitingen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK