


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1034.500 Wandkasten AE

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1034.500 - Wandkasten AE

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

Funcities

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | AE 1034.500 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 4 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 300 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 210 mm |
| Materiaaldikte deur | 1,5 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,38 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 254 mm x 375 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Draairichting deur om te wisselen | Ja |
| Aantal sluitingen | 1 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Wartelplaat | Aantal: 1 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 8,06 kg |
| Brutogewicht | 8,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AE Wandkast, BHD: 300 x 400 x 210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
