

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1076.500 Wandkasten AE

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1076.500 - Wandkasten AE

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

Functies

Bestelnr.	AE 1076.500
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 210 mm
Materiaaldikte deur	2 mm
Materiaaldikte kast	1,38 mm
Materiaaldikte montageplaat	3 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	549 mm x 730 mm
Aantal deuren	1
Draairichting deur om te wisselen	Ja
Aantal sluitingen	2

Funcities

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat	Afmetingen: 5 Aantal: 1
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	28,5 kg
Brutogewicht	30,3 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 600 x 760 x 210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
