

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1100.500 Wandkasten AE

Staat: 08.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1100.500 - Wandkasten AE

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

## Functies

Bestelnr.	AE 1100.500
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 210 mm
Materiaaldikte deur	2 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat	3 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	944 mm x 730 mm
Aantal deuren	2
Aantal sluitingen	2

# Functies

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat	Afmetingen: 4 Aantal: 2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	47,501 kg
Brutogewicht	50 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 1000 x 760 x 210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met twee deuren, twee knevelsluitingen

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK