



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.095

## VX IT Open

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.095 - VX IT Open

Uitvoering VX IT-standaard, zonder voor- en achterdeur



## Functies

|                |   |
|----------------|---|
| Bestelnr.      | VX 1182.095   |
| Uitvoering     | Kastframe VX met dakplaat<br>zonder frontdeur en deur achter<br>geventileerd<br>zonder zijwanden  |
| Oppervlak      | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieuropbouw: gelakt  |
| General colour | RAL 7035  |
| Kleur          | Kastframe en dak: RAL 7035<br>Interieuropbouw: RAL 9005   |
| Levering       | Kastframe<br>Profielen, 19"<br>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat<br>boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie<br>(meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contactierend (meegeleverd)<br>25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet<br>Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan<br>beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid |

# Funcities

|   |  |
|---|--|
| Afmetingen  | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 1.000 mm  |
| Hoogte-eenheden   | 42 HE  |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter        | 87 mm / 193 mm   |
| Instalation position in 19" area                        | voor en achter   |
| Niveaustand (in de leveringstoestand)                   | 720 mm   |
| 19"-bevestiging   | boven en onder aan het diepteprofiel geschroefd  |
| Uitvoering  | Standaard  |
| Uitvoering dak  | meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid |
| Uitvoering profielen                                    | Standaard 19"-profielen in de VX IT  |
| Uitvoering bodem  | open   |
| Uitvoering 19"-niveau(s)                                | voor en achter   |
| Belastbaarheid  | 15.000 N   |
| Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416 | 12.000 N   |
| Basismateriaal  | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid  | 1 st.  |
| Nettogewicht  | 67 kg  |
| Brutogewicht  | 69 kg  |
| Douanetariefnummer                                      | 94032080   |
| ETIM 9  | EC002499   |
| ETIM 8  | EC002499   |
| ECLASS 8.0  | 27180207   |
| Product omschrijving                                    | VX IT Open, 19"-profielen boven en onder aan diepteprofielen geschroefd, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035 |

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit