

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1317.600

Wandkast HD, met één deur

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1317.600 - Wandkast HD, met één deur

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden



Functies

| | |
|------------------|--|
| Bestelnr. | HD 1317.600 |
| Uitvoering | Hygienic Design behuizingen |
| Productwijziging | De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX. |
| Materiaal | Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Montageplaat: plaatstaal Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) |
| Levering | Kast rondom gesloten Deur met ingestoken afdichting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat |

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 810 mm Hoogte voorzijde: 1.250 mm Hoogte achter: 1.421 mm Diepte: 300 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 745 mm x 1.175 mm |
| Deuopeningshoek | 125° |
| Aantal sluitingen | 2 |
| IK-code | IK08 |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 68,87 kg |
| Brutogewicht | 71 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Product omschrijving | HD Wandkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 810x1250/1421x300 mm BxH1/H2xD, blauw gekleurde ingeperste afdichting |
|----------------------|--|

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration |