


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

Wandkast HD, met twee deuren

Staat: 03.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1319.600 - Wandkast HD, met twee deuren

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden



Functies

Bestelnr.	HD 1319.600
Uitvoering	Hygienic Design behuizingen
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Montageplaat: plaatstaal Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deuren met ingestoken afdichting Montageplaat
Afmetingen	Breedte: 1.010 mm Hoogte voorzijde: 1.250 mm Hoogte achter: 1.480 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	945 mm x 1.175 mm

Functies

Deuropeningshoek	125°
IK-code	IK08
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	91,2 kg
Brutogewicht	92,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	285,21
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	HD Wandkast, BHD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, met scharnierende deur en siliconenafdichting

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK

PCF-declaration