

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.321.1200.59

O-Ringe-VMQ

Staat: 24.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.321.1200.59 - O-Ringe-VMQ

Functies

Bestelnr.	SZ 1.321.1200.59
Uitvoering	O-ring
Materiaal	O-Ringe-VMQ
Binnendiameter	10 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...250 °C
Leveringseenheid	100 st.
Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	O-Ring-VMQ, metrisch, M 12 x 1,5, 10 x 1,5 mm, temp.bereik -60 - 250