


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1479.000

Kunststof wandkasten AX

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1479.000 - Kunststof wandkasten AX met zichtvenster

AX-kunststof kasten met zichtvenster zijn optimaal geschikt voor toepassingen in veeleisende bereiken. Door de talrijke montageuitsparingen in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuropbouw in het 25 mm-raster te realiseren.



Funcities

| | |
|------------|---|
| Bestelnr. | AX 1479.000 |
| Uitvoering | met zichtvenster |
| Materiaal | Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Zichtvenster: polycarbonaat Vlamdovend volgens UL 94-V0 Halogeenvrij |
| Oppervlak | Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Levering | Kast met scharnierende deur en zichtvenster, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen |

Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Opmerking | Voor gebruik bij langdurige blootstelling aan UV-straling (zonlicht) en regen adviseren wij het oppervlak te coaten met een PUR-lak om visuele beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Prijs en levertijd op aanvraag. |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 56 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Beschermklasse | II (bij 1000 V AC) |
| IK-code | IK09 |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 1.000 mm Diepte: 300 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 3 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 705 mm x 925 mm |
| Deuropeningshoek | 130° |
| Aantal sluitingen | 3 |
| With viewing window | Ja |
| Basismateriaal | Kunststof |
| Normen | Voldoet aan de F1-Outdoor Rating volgens UL 746C |
| Montage-instructie | Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 38 kg |
| Brutogewicht | 39,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AX Kunststof wandkast, BHD: 800x1000x300 mm, met zichtvenster |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Negative Certificate Oppervlak Beschermlasse |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |