


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1505.510

Klemmenkasten KL

Staat: 26.07.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1505.510 - Klemmenkasten KL zonder wartelplaat

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, zonder wartelplaat. Beschermklasse IP 66.



Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | KL 1505.510 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 500 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm |
| Materiaaldikte deksel | 1,25 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,25 mm |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3.921 |

Functies

| | |
|--------------------|---------------|
| Brutogewicht | 4.14 |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177251175 |
| E-Number Sweden | E3404667 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit UK |
