


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1525.010 Klemmenkasten KL

Staat: 06.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1525.010 - Klemmenkasten KL Roestvaststaal

Klemmenkasten van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304). Beschermklasse IP 66.

## Functies

Bestelnr.	KL 1525.010
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Sluiting	Aantal sluitingen: 4
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3 kg
Brutogewicht	3,46 kg
Douanetariefnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Funcities

---

ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KL Klemmenkast, BHD: 400 x 200 x 120 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK