

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1530.010

Klemmenkasten KL

Staat: 07.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1530.010 - Klemmenkasten KL Roestvaststaal

Klemmenkasten van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304). Beschermklasse IP 66.

Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | KL 1530.010 |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180 |
| Levering | Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 120 mm |
| Materiaaldikte deksel | 1,25 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,25 mm |
| Sluiting | Aantal sluitingen: 4 |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,5 kg |
| Brutogewicht | 4,6 kg |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | KL Klemmenkast, BHD: 400 x 300 x 120 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
