



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1541.000

Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1541.000 - Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.



Funcities

Bestelnr.	KX 1541.000
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Mini-knevelsluitingen Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
IK-code	IK08

Functies

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Wartelplaten	: 1 + 1 : 3 + 3
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,541 kg
Brutogewicht	11,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	54,55 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Klemmenkast, BHD: 800x400x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificaten	Beschermklasse

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK

PCF-declaration