

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1547.000

## E-Box KX, plaatstaal

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1547.000 - E-Box KX, plaatstaal

De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.



## Functies

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestelnr.                | KX 1547.000   |
| Product omschrijving     | De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. |
| Materiaal                | Kast: plaatstaal<br>Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting   |
| Oppervlak                | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating<br>structuurlak<br>Montageplaat: verzinkt                              |
| Kleur                    | RAL 7035  |
| Levering                 | Behuizing met deur<br>Montageplaat<br>Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk<br>180°-scharnier                                 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |

# Funcities

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66  |
| Typekeuring volgens UL 50E         | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| IK-code                            | IK08   |
| Afmetingen                         | Breedte: 200 mm<br>Hoogte: 400 mm<br>Diepte: 80 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 175 mm x 385 mm  |
| Materiaaldikte kast                | 1,25 mm  |
| Materiaaldikte deur                | 1,25 mm  |
| Materiaaldikte montageplaat        | 2 mm   |
| Sluiting                           | Aantal sluitingen: 1   |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.  |
| Nettogewicht                       | 3,848 kg   |
| Brutogewicht                       | 4,153 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 31,29 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse           | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer                 | 84879059   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ETIM 8                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Product omschrijving               | KX E-Box, BHD: 200x400x80 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur   |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Certificaten

Beschermklasse

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring  
Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK  
PCF-declaration