

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1561.000

Klemmenkasten KX

Staat: 31.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1561.000 - Klemmenkasten KX Roestvaststaal

De compacte behuizing KX, roestvaststaal biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.



Functies

Bestelnr.	KX 1561.000
Product omschrijving	System Perfection. De nieuwe compacte behuizing KX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66

Functies

Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 150 mm Diepte: 80 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Sluiting	Aantal sluitingen: 4
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,868 kg
Brutogewicht	1,971 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,86
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Klemmenkast, BHD: 300x150x80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, met snelsluitingen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	--

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
PCF-declaration