

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1581.000**

**Kunststof wartelplaten**

Staat: 25.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1581.000 - Kunststof wartelplaten met PG-uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels.



## Functies

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr.                          | KL 1581.000   |
| Product omschrijving               | Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen. |
| Materiaal                          | ABS   |
| Kleur                              | RAL 7035  |
| Opmerking                          | De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen              |
| Aantal metrische uitdrukpoorten    | 12  |
| Aantal x PG-doorsneden             | 12 x 13.5   |
| Afmetingen                         | Breedte: 220 mm<br>Diepte: 90 mm  |
| Geschikt voor                      | Behuizingstype: KL  |
| Wartelplaat                        | Afmetingen: 2   |
| Bedrijfstemperatuurbereik          | -40 °C...70 °C  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 bij correcte montage  |
| Leveringseenheid                   | 5 st.   |
| Nettogewicht                       | 0,505 kg  |

# Funcities

|                      |   |
|----------------------|---|
| Brutogewicht         | 0,604 kg  |
| Douanetariefnummer   | 73079100  |
| ETIM 9               | EC000211  |
| ETIM 8               | EC000211  |
| ECLASS 8.0           | 27142421  |
| Product omschrijving | KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x15 mm BxHxD, ABS, RAL 7035, met PG uitdrukpoorten 12xPG13.5 |