


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1581.100

## Metalen wartelplaat

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

## Functies

Bestelnr.	SZ 1581.100
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	12 x M20
Afmetingen	Breedte: 221 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: KL
Wartelplaat	Afmetingen: 2
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,23 kg
Brutogewicht	0,25 kg
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Funcities

---

Product omschrijving

KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x1.6 mm BxHxD,  
plaatstaal, RAL 7035, met metrische uitdrukpoorten 12xM20