

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.200 Metalen wartelplaat

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.200 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

Functies

Bestelnr.	SZ 1581.200
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	12 x M20
Afmetingen	Breedte: 220 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: KX
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12K
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,23 kg
Brutogewicht	0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211

Funcities

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	KX Metalen wartelplaat, met metrische uitdrukpoorten, voor kabeldiameter M20

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------