

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1581.200

# Metalen wartelplaat

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.200 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

## Functies

Bestelnr.	SZ 1581.200
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	12 x M20
Afmetingen	Breedte: 220 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: KX
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12K
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,23 kg
Brutogewicht	0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211

# Funcities

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	KX Metalen wartelplaat, met metrische uitdrukpoorten, voor kabeldiameter M20

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------

---