


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1675.600

Klemmen-apparatenkasten HD

Staat: 20.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1675.600 - Klemmen-apparatenkasten HD

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiënische zeskantsnelssluiting



Functies

| | |
|------------|--|
| Bestelnr. | HD 1675.600 |
| Uitvoering | Hygienic Design behuizingen |
| Materiaal | Kast en deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Hoeksteun: plaatstaal, verzinkt, 2,0 mm Sluitingsschroef: roestvaststaal Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 |
| Oppervlak | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) |
| Levering | Kast rondom gesloten Deksel Hoeksteunen (voorgemonteerd) Afdichting en snelsluitingen (meegeleverd) |
| Afmetingen | Breedte voorzijde: 400 mm Breedte (achterzijde): 427 mm Hoogte voorzijde: 200 mm Hoogte achter: 227 mm Diepte: 120 mm |
| IK-code | IK08 |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,631 kg |
| Brutogewicht | 4,72 kg |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | HD Klemmenkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 400/427x200/227x120 mm B1/B2xH1/H2xD, blauw gekleurde afdichting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK

PCF-declaration