

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2090.000

19"-montageclips, Clip&Go

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2090.000 - 19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bevestigingselement voor een 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau



Funcities

Bestelnr.	DK 2090.000
Uitvoering	1 HE
Product omschrijving	Voor het eenvoudig vastschroeven van uitbouwcomponenten binnen het 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau. Eenvoudig vanaf de binnenkant op de profielrail schuiven en vastzetten.
Voordelen	Snelle positionering en montage in plaats van afzonderlijke kooimoeren Geïntegreerd contactoppervlak voor potentiaalvereffening Voorgemonteerde 1 HE-drager met 3 kooimoeren incl. middenbevestiging overeenkomstig de standaard EIA 310 Kan meerdere keren worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Opmerking	Alle behuizingen in het Rittal-programma zijn binnen hun toleranties al getest voor gebruik van 19" bevestigingsmiddelen. De geschiktheid voor gebruik in behuizingen van andere fabrikanten kan niet worden gegarandeerd.
Afmetingen	Schroefdraad: M5
Leveringseenheid	24 st.
Nettogewicht	0,24 kg

Funcities

Brutogewicht	0,36 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Product omschrijving	DK Montageclips 19 inch, Clip & Go, 1 HE, M5
