

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2249.605

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2249.605 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat, gesloten, boven en onder, montageplaat meegeleverd. Beschermklasse IP 55.

Functies

| | |
|-------------------------|--|
| Bestelnr. | EL 2249.605 |
| Uitvoering | Wandbehuizingen IT met montageplaat en profielen, vaste inbouw |
| Product omschrijving | Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. |
| Materiaal | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) |
| Levering | Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd) Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E |
| Hoogte-eenheden | 9 HE |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 478 mm Diepte: 373 mm |
| Inbouwdiepte | 320 mm |
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 415 mm |

Functies

| | |
|---|---|
| Diepte zwenkdeel | 216 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 485 mm x 432 mm |
| Diepte van het wanddeel | 135 mm |
| IK-code | IK08 |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 450 N |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 28,5 kg |
| Brutogewicht | 30 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Product omschrijving | EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 9HE, 600x478x373 mm BxHxD, inbouwdiepte 320 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 45 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Goedkeuringen | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------------|---------------------------------------|