


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.630

Wandbehuizingen AX, 3-delig

Staat: 19.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.630 - Wandbehuizingen AX, 3-delig

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.



Functies

Bestelnr.	AX 2260.630
Uitvoering	Wandbehuizingen IT
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E Minicomforthandgreep
Hoogte-eenheden	6 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 345 mm Diepte: 373 mm
Inbouwdiepte	320 mm

Functies

Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 284 mm
Diepte zwenkdeel	216 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
Aantal sluitingen	1
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	300 N
Belastbaarheid wanddeel (statisch)	100 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Sluiting	Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	21,6 kg
Brutogewicht	22,6 kg
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AX-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x345x373 mm, 6 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit