

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 2265.605**

**Wandbehuizingen EL, 3-delig**

Staat: 27.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2265.605 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat, gesloten, boven en onder, montageplaat meegeleverd. Beschermklasse IP 55.

## Functies

Bestelnr.	EL 2265.605
Uitvoering	Wandbehuizingen IT met montageplaat en profielen, vaste inbouw
Product omschrijving	Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd) Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden	15 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 746 mm Diepte: 473 mm
Inbouwdiepte	420 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 683 mm

# Functies

Diepte zwenkdeel	316 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	485 mm x 699 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
IK-code	IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	750 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	42,75 kg
Brutogewicht	45 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Product omschrijving	EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 15HE, 600x746x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 420 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 75 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---------------------------------------