


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 120 Montageprofil

Staat: 28.06.2026 (Bron: rittal.com/be/nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.120 - Montageprofiel voor AE in roestvaststaal

Voor bevestigen van montageprofielen voor AE, deurarretering voor AE, enz.



Functies

Bestelnr.	SZ 2310.120
Technische gegevens	Montagegaten Ø 3,7 mm in het 25 mm gatenraster
Toepassingsgebieden	Voor het bevestigen van Deurprofielen voor AE Deurarretering voor AE enz.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. moeren en vulringen
Lengte	1.138 mm
Inbouwmogelijkheden	Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
Geschikt voor behuizingstype	AE roestvaststaal
Geschikt voor hoogte	1.200 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	6,06 kg
Brutogewicht	6,42 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Funcities

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Montageprofiel tbv AE roestvaststaal, lengte 1138 mm, plaatstaal, verzinkt
