

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2311.225

## Afstandsbouten

Staat: 09.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2311.225 - Afstandsbouten

Het universele bevestigingselement voor alle situaties waarbij een bepaalde afstand tot het bevestigingsniveau moet worden aangehouden.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2311.225
Product omschrijving	Het universele bevestigingselement voor alle situaties waarbij een bepaalde afstand tot het bevestigingsniveau moet worden aangehouden.
Technische gegevens	Met zelftappend schroefdraad voor boringen met Ø 4,5 mm
Materiaal	Zeskantstaal (SW8)
Oppervlak	Verzinkt
Lengte	25 mm
Montage-instructie	Op de achterzijde kunnen met plaatschroeven 5,5 x 13 bijv. omega-/montageprofielrails, afdekkingen voor aanrakingsbeveiliging, hoofdschakelaarplaten, kabelopvangrails, etc. worden bevestigd.
Leveringseenheid	12 st.
Nettogewicht	0,108 kg
Brutogewicht	0,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Afstandsbout, lengte 25 mm, zeskantstaal (SW8), verzinkt