


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2362.010

## Beschermdak

Staat: 08.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2362.010 - Beschermdak voor AX

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.



## Functies

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestelnr.                  | AX 2362.010   |
| Product omschrijving       | Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen. |
| Materiaal                  | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)  |
| Oppervlak                  | In één richting geschuurd, korrel 240   |
| Levering                   | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Inbouw mogelijkheden       | Bij dynamische belastingen vast te schroeven  |
| Afmetingen                 | Hoogte: 37 mm   |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Geschikt voor              | Behuizingstype: AX<br>Breedte: = 500 mm<br>Diepte: = 210 mm   |
| Leveringseenheid           | 1 st.   |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nettogewicht         | 1,66 kg  |
| Brutogewicht         | 2,04 kg  |
| Douanetariefnummer   | 94039910   |
| ETIM 9               | EC000744   |
| ETIM 8               | EC000744   |
| ECLASS 8.0           | 27182405   |
| Product omschrijving | AX Beschermdak, voor B/D: 500x210 mm, roestvaststaal |

---

# Goedkeuringen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|

---