


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.180

LED continu oplichtend element

Staat: 24.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.180 - LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prisma-techniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Functies

Bestelnr.	SG 2370.180
Uitvoering	LED continu oplichtend element
Product omschrijving	Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prisma-techniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	Transparant
Diameter	70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Afmetingen	Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	230 V
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.07

Funcities

Brutogewicht	0.083
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177656444
ECLASS 8.0	27371220

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR
---------------	----