



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.030

LED continu oplichtend element

Staat: 30.01.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.030 - LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prisma techniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Functies

Bestelnr.	SG 2372.030
Uitvoering	LED continu oplichtend element
Product omschrijving	Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prisma techniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	Transparant
Diameter	70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Nominale stroom max.	25 mA
Afmetingen	Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	24 V (AC/DC)
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	0.08
Brutogewicht	0.082
Douanetariefnummer	85311095
EAN	4028177220201
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------