


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

Signaalzuil, LED-compact

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - Signaalzuil, LED-compact

Zeer lange levensduur van de led's, geringe montage- en opslagkosten.

Functies

Bestelnr.	SG 2372.100
Uitvoering	3 treden, rood, geel, groen
Product omschrijving	Signaleringshoek: 3 x 120°, leveringstoestand: continulicht. Knipperfunctie via PLC aan te sturen
Voordelen	Direct aansluitbare totaaloplossing Geringe bouwhoogte Lange levensduur van de LED's Geringe montage- en opslagkosten
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 3 mm Max. kabeldiameter: 6,5 mm
Diameter	72 mm
Aansluiting (elektrisch)	schroefklemmen
Lichtbundel	LED's
Nominale isolatiespanning	< 60 V DC
Afmetingen	Hoogte: 177 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
Nominale spanning	24 V 24 V (DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,339 kg
Brutogewicht	0,34 kg
Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 8.0	27371230

Funcities

Product omschrijving	SZ Signaalzuil, LED-compact, 3 trede (rood, geel, groen), signaleringshoek 3x120°, IP65
----------------------	--

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK