


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

## Signaalzuil, LED-compact

Staat: 06.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.130 - Signaalzuil, LED-compact

Zeer lange levensduur van de led's, geringe montage- en opslagkosten.

## Functies

Bestelnr.	SG 2372.130
Uitvoering	1 trede, rood
Product omschrijving	Signaleringshoek: 3 x 120°, leveringstoestand: continulicht. Knipperfunctie via PLC aan te sturen
Voordelen	Direct aansluitbare totaaloplossing Geringe bouwhoogte Lange levensduur van de LED's Geringe montage- en opslagkosten
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 3 mm Max. kabeldiameter: 6,5 mm
Diameter	72 mm
Aansluiting (elektrisch)	schroefklemmen
Lichtbundel	LED's
Nominale isolatiespanning	< 60 V DC
Afmetingen	Hoogte: 107 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
Nominale spanning	24 V 24 V (DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,219 kg
Brutogewicht	0,233 kg
Douanetariefnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371230

# Funcities

---

Product omschrijving

SZ Signaalzuil, LED-compact, 1 trede rood, leveringstoestand  
continulicht, knipperfunctie via PLC aan te sturen, IP65

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK