


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2376.010**

**Akoestisch element**

Staat: 12.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2376.010 - Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

## Functies

Bestelnr.	SG 2376.010
Uitvoering	Volume en 8 tonen instelbaar, 100 dB, max. 25 mA
Product omschrijving	Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden	Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide
Kleur	Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Nominale spanning	24 V (AC/DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,1 kg
Brutogewicht	0,115 kg
Douanetariefnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Product omschrijving	SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 24V AC/ DC, 100 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR