

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2376.100 AS-interface-element

Staat: 21.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2376.100 - AS-interface-element voor signaalzuilen, modulair

Voor comfortabele aansturing van de signaalzuiltreden via AS-interface.



## Functies

|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                  | SM 2376.100                                                                                                                                                                                                                           |
| Technische gegevens        | Standaard slave<br>Max. 31 adressen<br>Er kunnen maximaal 4 signaaltreden worden aangestuurd.<br>Voeding omschakelbaar van interne busvoeding naar externe voedingsspanning<br>Met programmeerinterface                               |
| Materiaal                  | Polycarbonaat                                                                                                                                                                                                                         |
| Kleur                      | Zwart, transparant                                                                                                                                                                                                                    |
| Diameter                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| External auxiliary voltage | Externe voedingsspanning 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Stroombelastbaarheid max. 200 mA per element<br>Stroomopname max. 75 mA<br>Spanning bij signaalelement 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Kortsluit-/overbelastingsbeveiliging voorzekering M 1,6 A |

## Funcities

|                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal auxiliary voltage          | De voeding vindt plaats via de buskabel<br>Stroombelastbaarheid max. 200 mA<br>Stroomopname max. 250 mA<br>Spanning bij signaalelement 18 – 31 V DC<br>Kortsluit-/overbelastingsbeveiliging ingebouwd |
| Afmetingen                          | Hoogte: 56 mm                                                                                                                                                                                         |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...50 °C                                                                                                                                                                                        |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                 |
| Leveringseenheid                    | 1 st.                                                                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht                        | 0.119                                                                                                                                                                                                 |
| Brutogewicht                        | 0.12                                                                                                                                                                                                  |
| Douanetariefnummer                  | 39269097                                                                                                                                                                                              |
| EAN                                 | 4028177580350                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                          | 27371220                                                                                                                                                                                              |

## Goedkeuringen

|               |    |
|---------------|----|
| Goedkeuringen | UR |
|---------------|----|