

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 2383.300

Rail voor interieuropbouw

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 2383.300 - Rail voor interieurofbouw voor AE/WM

Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk.



Funcities

Bestelnr.	AE 2383.300
Product omschrijving	Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Variabel met 2 gatenpatronen, scheidt extra montageoppervlak voor bijv.: TS systeemchassis, kastverlichting, deurschakelaars, deurarretering, kabelslanghouders
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Opmerking	Andere opbouw mogelijkheden: Bevestigingsplaten, inhangbaar TS 8612.400 Bevestigingsplaten, schroefbaar, groot, TS 8612.410 Bevestigingsplaten, schroefbaar, klein, PS 4532.000 Montagebeugel, PS 4597.000
Geschikt voor	Behuizingstype: AE Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,92 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Functies

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Rails voor interieuroopbouw tbv AE tbv kastdiepte 300 mm, plaatstaal, verzinkt
