


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.040 Drukknopkast

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.040 - Drukknopkast Roestvaststaal

Toetsenbord houders van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) met toetsuitsparingen Ø 22,5 mm.  
Beschermklassse IP 66.

## Functies

Bestelnr.	SM 2384.040
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklassse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 280 mm Hoogte: 100 mm Diepte: 90 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Rastermaat	60 mm
Uitsparingen (aantal x Ø)	4 x 22,5 mm
Sluiting	Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen Aantal sluitingen: 4
Kabelinvoer (aantal x Ø)	4
Aantal metrische uitdrukpoorten	4
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Nettogewicht	1,4 kg
Brutogewicht	1,501 kg
Douanetariefnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	SM Drukknopkast, 280x100x90 mm BxHxD, behuizing en deksel roestvaststaal, IP 66, NEMA 4X

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration
--------------	--