


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.650

Rail

Staat: 17.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.650 - Rail voor EMC-schermbegel en trekontlasting

Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.



Functies

Bestelnr.	SZ 2388.650
Uitvoering	C-rail voor bevestiging van kabelklemmen Hamerkopuitsparingen in 40 mm-raster voor kabelopvang door middel van kabelbinders
Product omschrijving	Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.
Voordelen	Extra contactering via aanwezige boringen (\varnothing 9 mm) links of rechts op de rail Voorbereid voor montage van EMC-schermbegel zonder gereedschap
Materiaal	Spuitgietaluminium profiel
Oppervlak	Chroomvrij gepassiveerd
Levering	1 rail 2 bevestigingsbeugels Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	553 mm
Inbouwmogelijkheden	op het horizontale/verticale kastprofiel op montageplaat, ook zonder bevestigingsbeugels monteerbaar
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS Breedte: = 600 mm

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,58 kg
Douanetariefnummer	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Rail voor EMC-schermbegel en trekontlasting, 553x600 mm LxB, spuitgietaluminium profiel, oppervlak chroomvrij gepassiveerd