

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2393.300

Rail voor interieuropbouw AX

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2393.300 - Rail voor interieurofbouw AX

Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. Tot een belasting van 25 N is montage mogelijk aan de nokken die op de zijwanden, bodems en daken van de kast/behuizing zijn aangebracht.

Functies

Bestelnr.	AX 2393.300
Product omschrijving	Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. Tot een belasting van 25 N is montage mogelijk aan de nokken die op de zijwanden, bodems en daken van de kast/behuizing zijn aangebracht. Variabel met 2 gatenpatronen, scheidt extra montageoppervlak voor bijv.: systeemchassis 14 x 39 mm, kastverlichting, deurschakelaars, deurarretering, kabelslanghouders.
Voordelen	Nog slechts één schroef voor het monteren van de rail in de kast Incl. adapter voor deurschakelaar Compatibel met de VX25 systeemtoebehoren De beschermklasse van de behuizing blijft behouden (geen mechanische bewerking nodig) Automatische potentiaalvereffening Inbouw naderhand ook bij ingebouwde montageplaat mogelijk. Inbouw boven wartelplaten mogelijk
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Montage-instructie	Voor inbouw van de systeemverlichting LED alleen in combinatie met montagebeugels voor interieurofbouw
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,78 kg
Brutogewicht	0,792 kg
Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 8.0	27189234

Functies

Product omschrijving

AX Rail voor interieuropbouw, voor D: 300 mm