

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Kabelwartel polyamide

Staat: 09.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.641
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR
Kleur	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 42 mm
Schroefdraad	M32 x 1,5
Schroefdraadlengte	10 mm
Min. kabeldiameter	15 mm
Max. kabeldiameter	21 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Sleutelwijdte	36 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M32 x 1,5 Schroefdraadlengte: 10 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

Funcities

Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	0,48 kg
Brutogewicht	0,503 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M32 x 1,5, voor kabels Ø 15-21 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK