


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.671

Kabelwartel polyamide

Staat: 01.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.671 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.671
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR
Kleur	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 53 mm
Schroefdraad	M63 x 1,5
Schroefdraadlengte	18 mm
Min. kabeldiameter	34 mm
Max. kabeldiameter	44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...100 °C
torque	25 Nm
Sleutelwijdte	65 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M63 x 1,5 Schroefdraadlengte: 18 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

Funcities

Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,372 kg
Brutogewicht	0,375 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M63 x 1,5, voor kabels Ø 34-44 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK