


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.851 Kabelwartel messing

Staat: 12.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.851 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2411.851
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Messing Afdichting: CR/NBR
Oppervlak	Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 43 mm
Schroefdraad	M40 x 1,5
Schroefdraadlengte	9 mm
Min. kabeldiameter	19 mm
Max. kabeldiameter	28 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
Sleutelwijdte	43 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M40 x 1,5 Schroefdraadlengte: 9 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Funcities

---

Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,64 kg
Brutogewicht	0,692 kg
Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel messing, grootte: M40 x 1,5, voor kabels Ø 19-28 mm

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK