


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.851 Kabelwartel messing

Staat: 26.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.851 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2411.851 |
| Voordelen | Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting |
| Materiaal | Messing Afdichting: CR/NBR |
| Oppervlak | Vernikkeld |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (5 bar, 30 min.) |
| Afmetingen | Hoogte: 43 mm |
| Schroefdraad | M40 x 1,5 |
| Schroefdraadlengte | 9 mm |
| Min. kabeldiameter | 19 mm |
| Max. kabeldiameter | 28 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| torque | 17 Nm |
| Sleutelwijdte | 43 mm |
| Afmetingen | Schroefdraad: M40 x 1,5 Schroefdraadlengte: 9 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 0,64 kg |
| Brutogewicht | 0,692 kg |
| Douanetariefnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | SZ Kabelwartel messing, grootte: M40 x 1,5, voor kabels Ø 19-28 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) VDE |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |