Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.861

Kabelwartel messing

Staat: 03.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.861 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.861
Voordelen	Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal	Messing Afdichting: CR/NBR
Oppervlak	Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 52 mm
Schroefdraad	M50 x 1,5
Schroefdraadlengte	9 mm
Min. kabeldiameter	27 mm
Max. kabeldiameter	38 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Sleutelwijdte	58 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M50 x 1,5 Schroefdraadlengte: 9 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,6 kg
Brutogewicht	0,678 kg
Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel messing, grootte: M50 x 1,5, voor kabels Ø 27-38 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK